

# ANIKA

5923UAI065L51-10 DOM18

EAN 4031582437782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Anika
Тип корпуса	Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	67 mm
Общая ширина	39,5 mm
Общий вес	0,075 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	65 mm
Ширина Протектор	11 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Офсет (Смещение)	20 mm
Радиус поворота	55,4 mm
Поворотное соединение	110 mm
Диаметр купола	18 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт	10 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# ANIKA

5923UAI065L51-10 DOM18

EAN 4031582437782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

