

# AGILA

2470PJO075R07-Ø19-21,5

EAN 4031582328516  
Broj porudžbine 00029568

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                     |
| Tip                            | Okretanje Tocak           |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h             | 75 kg                     |
| Statički Nosivost              | 150 kg                    |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                    |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                     |
| Sveukupna visina               | 103 mm                    |
| Ukupna težina                  | 0,322 kg                  |

## TOCAK

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen        |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma |
| Nošenje                    | klizni lezaj        |
| stitnici omotaca           | Bez stražara        |
| Prečnik                    | 75 mm               |
| Širina omotac              | 25 mm               |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A           |

## KUCISTE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal       | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska  | siroko                |
| okretni lezaj   | Dve lopte             |
| ofset           | 24 mm                 |
| okretni radijus | 61,5 mm               |
| Otpor okretanju | 123 mm                |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Tip uklapanja                        | Sintetički proširivač, okrugli                                     |
| ekspandirajući nastavak (Minimalno)  | 19 mm  |
| ekspandirajući nastavak (maksimalno) | 21,5 mm  |
| Savet                                | Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. |

# AGILA

2470PJO075R07-Ø19-21,5

EAN 4031582328516  
Broj porudžbine 00029568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

