

MAXTECH

UAP160X40-Ø20 HL60 RED

EAN 4031582322989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto | Maxtech |
| Tipo | Roda |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 350 kg |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 300 kg |
| Capacidade de carga estática | 700 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C |
| Peso geral | 0,775 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Anti-fios | Com anti-fios |
| Diâmetro | 160 mm |
| Largura do Piso | 40 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 20 mm |
| Comprimento do cubo | 60 mm |
| Dureza do Piso (D) | 60 Shore D |

MAXTECH

UAP160X40-Ø20 HL60 RED

EAN 4031582322989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

