PRODUKTINFORMATION

AGILA

2477PNP125P30

EAN 4031582421972



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila
Type	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	75 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	150 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	160 mm
Samlet vægt	0,87 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, medium
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	41 mm
Udfaldsradius	131 mm
Udfaldsdiameter	262 mm

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Opskummet
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	70 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	11 mm
Tip	Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2477PNP125P30

EAN 4031582421972

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings





© Copyright 2026 TENTE International GmbH