

ZETA STAINLESS

8671UFX160P63

EAN 4031582313673

Objednávací číslo 00829526



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost	● ● ● ● ●
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta stainless
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	300 kg
Nosnost 6 km/h	240 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	200 mm
Stavební výška	96 mm
Celková hmotnost	3,104 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Šedá / bez označení
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Šířka středu kola	46 mm
Tvrdost Běhoun (A)	64 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Nerezové ocel
Vyosení	55 mm
Poloměr otáčení	135 mm
Průměr otáčení	270 mm
Poloměr otáčení	96 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	105 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	74 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	74 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

ZETA STAINLESS

8671UFX160P63

EAN 4031582313673
Objednáací číslo 00829526



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

