

ALPHA

3499UFP200P67 Q1-11

EAN 4031582380705

Номер заказа 00062008



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Название продукта | Alpha |
| Тип корпуса | Индивидуальное решение |
| Стандартный | EN12532 - Транспортное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 400 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 250 kg |
| Грузоподъемность статическая | 800 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 240 mm |
| Общая ширина | 115 mm |
| Общий вес | 2,436 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Эластичные шины, без следов, вулканизированные |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 200 mm |
| Ширина Протектор | 46 mm |
| Твердость Протектор (A) | 63 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|----------------|------------------------|
| Материал | Стальной лист, тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая |
| Диаметр купола | 115 mm |

ФИТИНГ

| | |
|--|-------------------------------|
| Тип фитинга | Пластина с центральным замком |
| Длина пластины | 144 mm |
| Ширина пластины | 115 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |

ALPHA

3499UFP200P67 Q1-11

EAN 4031582380705

Номер заказа 00062008



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

