

# ALPHA

3477UFR100P62 tyre-5015

EAN 4031582305890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 제품명            | Alpha              |
| 하우징 유형         | 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비    |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 160 kg             |
| 전기 전도성         | 아니요                |
| 스테인리스          | 아니요                |
| 정지 중 하중용량      | 320 kg             |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C             |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C              |
| 총높이            | 128 mm             |
| 전체 너비          | 75 mm              |
| 전체 체중          | 0.99 kg            |

## 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 주택 자재   | 강판, 무거움  |
| Fork 외형 | 다양한      |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상      | 파란색 부동태화 |
| 오프셋     | 41 mm    |
| 회전 반경   | 123 mm   |
| 회전 간섭   | 246 mm   |
| 돔 직경    | 75 mm    |



## 휠

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Tread hardness | 부드러운              |
| 차체 재질          | 폴리아미드             |
| 트레드 재질         | 탄성 타이어, 비표시, 가황   |
| 베어링            | 롤러 베어링            |
| 차축             | 너트로 고정            |
| 휠 색상           | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
| 스레드 가드         | 스레드가드 없음          |
| 직경             | 100 mm            |
| 트레드 폭          | 34 mm             |
| 차체 너비          | 34 mm             |
| 트레드의 경도(A)     | 63 Shore A        |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 105 mm    |
| 플레이트 너비        | 80 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최소)  | 77 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 60 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 77 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 80 mm     |
| 플레이트 구멍 직경     | 9 mm      |

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

