INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# ICS

## 5327UAX125R05-18x62 INOX

EAN 4031582367546



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●○○ |
| Rumore | ●●●●○ |
| Attrito | ●●●●○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●●● |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | ICS |
| Tipo | Ruota girevole con freno totale |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 100 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | Sì |
| Portata statica | 200 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C |
| Altezza totale | 162 mm |
| Peso complessivo | 0,77 kg |

### SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Poilammide |
| Forma della forcella | Sottile |
| Cuscinetto del supporto | Perno, girevole |
| Disassamento | 38 mm |
| Ingombro di piroettamento | 259 mm |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Poilammide |
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
| Cuscinetto | Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato |
| Parafili | Parafili integrati |
| Diametro | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 32 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |

### FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Perno solido, tondo |
| Diametro bullone | 18 mm |
| Lunghezza bullone | 62 mm |

Premio di Design IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ICS

## 5327UAX125R05-18x62 INOX

EAN 4031582367546

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Disegni del prodotto



Premio di Design IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH