

STORA

2370PIP125P72

EAN 4031582369335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stora
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	155 mm
Totaal gewicht	0,938 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
	zacht
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Precisiekogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	75 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	38 mm
Zwenk radius	100,5 mm
Uitzwenking	201 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Verticale plaat
------------------	-----------------