

NOVATECH

FTP250X50-Ø25 HL62

EAN 4031582331035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Żeliwo
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	250 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Średnica otworu Oś	25 mm
Długość piasty	62 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	1440 kg
Nośność przy 6 km/h	1200 kg
Nośność statyczne	2880 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C

RYSUNKI TECHNICZNE

