

DURATECH

TOP 200X50-Ø25 HL60

EAN 4031582322736
Bestelnummer 00802937

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	25 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6205

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	1200 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	1000 kg
Statisch Draagvermogen	1600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	1,601 kg

DURATECH

TOP 200X50-Ø25 HL60

EAN 4031582322736
Bestelnummer 00802937



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

