INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# AGILA

## 2477PJO125R05-28 M8/19

EAN 4031582302028



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●○○ |
| Kustības troksnis | ●●●●○ |
| Nodilums | ●●●○○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●○○ |

### PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h | 100 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 163 mm |
| Kopējais platums | 60 mm |
| Kopējais svars | 1,08 kg |

### KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 41 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm |
| Grozāms savienojums | 262 mm |
| Kupola diametrs | 60 mm |

### RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis | Cuscinetto piano |
| Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Korpusa platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

### UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Ciets stienis, apaļš |
| Skrūves diametrs | 28 mm |
| Skrūves garums | 45 mm |
| Skrūve vītnes pozīcija | 19 mm |
| Skrūvju montāžas caurumu daudzums | 2 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2477PJO125R05-28 M8/19

EAN 4031582302028

Pasūtījuma numurs 00029315

**Produkta rasējumi**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH