

ELASTECH

IFP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297

Номер замовлення 00836073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---|
| Матеріал тіла | Алюміній |
| | м'який |
| Матеріал протектору | Еластична шина, без маркування, вулканізована |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо | Сірий / не маркування |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 250 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 25 mm |
| Довжина хаба | 60 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (A) | 68 Прибережна A |

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту | Elastech |
| Тип | Колесо |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 500 kg |
| Обвантажопідйомність 6 км/год | 400 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 1000 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
| Загальна вага | 2,341 kg |

ELASTECH

IFP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297

Номер замовлення 00836073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

