

LUMINA

AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582341232

Numărul de comandă 00071380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Lumina
Tip de carcasă	Rola pivotantă cu Frână intermitentă
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Conductiv electric	✓
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	55 mm
Lățime totală	55 mm
Greutate totală	0,11 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Benză de rulare	Negru grafit (RAL9011)
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Benză de rulare	8 mm
Diametrul găurii Axă	0 mm
Lungime butuc	0 mm
Lățimea corpului	8 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Răul D

FURCA

Material	Polipropilenă
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă, închisă Carcasă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Negru grafit (RAL9011)
Offset	20 mm
Raza de pivotare	52 mm
Interferență pivotantă	104 mm
Diametru cupolă	0 mm

RACORD

Tip ajustare	Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă	11 mm
Lungime Tijă	20 mm

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

LUMINA

AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582341232

Numărul de comandă 00071380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

