

# KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346

Numărul de comandă 00801481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●●○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Nume produs                       | Kappa load                |
| Tip                               | Rola fixă                 |
| Standard                          | EN12533 - Role rezistente |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 2400 kg                   |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 2000 kg                   |
| Capacitate de încărcare statică   | 4800 kg                   |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                    |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                     |
| Înălțime totală                   | 355 mm                    |
| Greutate totală                   | 17,229 kg                 |

## ROATĂ

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Fontă                       |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan, Turnată         |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță        |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 300 mm                      |
| Benză de rulare                         | 80 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A               |

## FURCA

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Material   | Fontă sau fier forjat, greu |
| FormăFurcă | Larg, Rezistent             |
|            | ✓                           |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 175 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 140 mm                |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 140 mm                |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 15 mm                 |

# KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346

Numărul de comandă 00801481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

