

MAXTECH

UAO100X30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

EAN 4031582442281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Maxtech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 150 kg

Tracidad de carga estàtica 300 kg

Temperatura (mínim) -25 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Pes total 0,194 kg

RODA

Material corporal Poliamida

Material de la banda de rodadura Poliuretà, Injectat

El Bearing Coixinet llis

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 100 mm

Banda de rodadura ample 30 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 12 mm

Longitud del cub 44,4 mm

La duresa del Banda de rodadura (D) 60 Shore D

MAXTECH

UAO100X30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

EAN 4031582442281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

