ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●○○○
Привличане	●●●●●
Устойчив на корозия	●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech heat
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	125 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Да
Статичен Товароносимост	250 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	280 °C
Общо тегло	0.34 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Алуминий
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Суха носеща храст
Цвят на Колело	Метален
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	35 mm
Диаметър на отворите Ос	8.4 mm
Дължина на центъра	45 mm
Ширина на тялото	35 mm
Твърдост на Резба (D)	95 Бръснач D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234

Номер на поръчката 00034267

Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH