PRODUKTINFORMATION

# LUMINA

## AA20YOI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582341126



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Lumina |
| Type | Drejeligt Hjul |
| Standard | EN12528 - Møbelhjul |
| Belastning ved 3 km/t | 40 kg |
| Elektrisk ledende | Ja |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 80 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 56 mm |
| Samlet bredde | 55 mm |
| Samlet vægt | 0,08 kg |

### GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Polypropylen |
| Gaffel Form | Dobbelthjul, lukket |
| Drejekrans | Stift, drejelig |
| Farve | Grafit sort (RAL9011) |
| Udladning | 20 mm |
| Udfaldsradius | 52 mm |
| Udfaldsdiameter | 104 mm |
| Dome-diameter | 0 mm |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polypropulen elektrisk ledende |
| Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
| Leje | Glideleje med Afstandsrør |
| Aksel | Nittet |
| Hjulbane-farve | Grafit sort (RAL9011) |
| Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 50 mm |
| Hjulbane bredde | 7 mm |
| Aksel Huldiameter | 0 mm |
| Navlængde | 0 mm |
| Fælgbredde | 7 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |

### MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Hul til montagesplit til B10-fitting |
| Bolt Huldiameter | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LUMINA

## AA20YOI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582341126

Bestillingsnummer 00074226

**Produkttegninger**

