PRODUKTINFORMATION

# LINEA

## 5940UAC100R05-28 RAL9002

EAN 4031582352689



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●●● |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●●○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●●○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Linea |
| Type | Drejeligt Hjul |
| Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
| Belastning ved 3 km/t | 120 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Ja |
| Belastning Statisk | 240 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 40 °C |
| Byggehøjde | 120 mm |
| Samlet bredde | 82 mm |
| Samlet vægt | 0,83 kg |

### GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Polyamid |
| Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
| Drejekrans | Præcisionskugleleje |
| Farve | Grå hvid (RAL9002) |
| Udladning | 32 mm |
| Udfaldsradius | 90 mm |
| Udfaldsdiameter | 180 mm |
| Dome-diameter | 52 mm |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polyamid |
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
| Leje | Præcisionskugleleje, Rustfri |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 100 mm |
| Hjulbane bredde | 20 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |

### MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Solid Stift, rund |
| Boltdiameter | 28 mm |
| Boltlængde | 40 mm |

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA


5940UAC100R05-28 RAL9002


EAN 4031582352689

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH