

# SCOUT

814SUF200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Scout
Type	Wielen met veerbelaste Richtingslot
Draagvermogen bij 3 km/h	150 kg
Draagvermogen bij 4 km/h	150 kg
Roestvrij	✓
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	242 mm
Totale breedte	72 mm
Totaal gewicht	2,912 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers Roestvrij
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	64 Shore A

## BEHUIZING

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Vierkant
Zwenklager	Precisie kogellagers
Offset	50 mm
Zwenk radius	150 mm
Draaicirkel	300 mm

## FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	130 mm
Breedte plaat	74 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	110 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	50 mm
Diameter plaatgat	10,5 mm

# SCOUT

814SUF200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

