

ZETA REVERSE

468BTOO160P63 180°

EAN 4031582398212

Numéro de commande 00860932



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●○○○○

Attrition ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit | Zeta reverse |
| Type de boîtier | Roulette pivotante avec Blocage total et Blocage directionnel à ressort |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 800 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 640 kg |
| Statique Capacité de charge | 1600 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 200 mm |
| Poids global | 3,265 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Matériau du corps | Polyamide, lourd |
| Bandage | Identique au corps de Roue |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Axe | Vissé avec écrou |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur du Bandage | 50 mm |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--|
| Matériau | Tôle d'acier, très lourde |
| Forme Chape | Galbé, Renforcé |
| Pivot | Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable |
| Déport | 55 mm |
| Diamètre d'encombrement | 270 mm |

RACCORD

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 137 mm |
| Largeur de plaque | 105 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 105 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 75 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 80 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 11 mm |

ZETA REVERSE

468BTOO160P63 180°

EAN 4031582398212

Numéro de commande 00860932



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

