

## AGILA

2470UOK050P40

EAN 4031582301267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ● ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ● |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu              | Agila                      |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko             |
| Standardní                  | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h              | 50 kg                      |
| Statický Nosnost            | 100 kg                     |
| Rozsah teploty (minimální)  | -40 °C                     |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                      |
| Celková výška               | 69 mm                      |
| Celková hmotnost            | 0,222 kg                   |

## KOLO

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Materiál těla      | Polyamid               |
| Materiál běhounu   | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko            | Kuželové ložisko       |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrém  |
| Průměr             | 50 mm                  |
| Šířka Běhoun       | 19 mm                  |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D             |

## UCHYCENÍ

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Materiál       | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice   | Široký                 |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody      |
| Offset         | 24 mm                  |
| Radius otočení | 49 mm                  |
| Otočné rušení  | 98 mm                  |

## MONTÁŽ

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Typ montáže                    | Čtvercová deska |
| Délka dlahy                    | 60 mm           |
| Šířka desky                    | 60 mm           |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 38 mm           |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 48 mm           |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 38 mm           |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 48 mm           |
| Průměr otvoru dlahy            | 6,3 mm          |

# AGILA

2470UOK050P40

EAN 4031582301267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

