제품 정보

ELASTECH

UER 100x34-Ø12

EAN 4031582323290



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●●○
움직임 소음	●●●●○
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Elastech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	160 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	320 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	0.25 kg

휠

Tread hardness	부드러운
차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	탄성 타이어, 검은색, 가황
베어링	롤러 베어링
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	100 mm
트레드 폭	34 mm
차축 홀 직경	12 mm
허브 길이	44.4 mm
차체 너비	34 mm
트레드의 경도(A)	63 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UER 100x34-Ø12

EAN 4031582323290

주문 번호 00030961

제품 도면



© Copyright 2026 TENTE International GmbH