

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P62 HT W/O-DUSTG

EAN 4031582346688

Numéro de commande 00035365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●○○○○

Attrition ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Inoxydable	✓
Statique Capacité de charge	250 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	250 °C
Hauteur	128 mm
Largeur totale	79 mm
Poids global	0,793 kg

ROUE

Matériau du corps	Thermoset Plastiques, résistant à la chaleur
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Douille de roulement sèche
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Noir
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	35 mm
Largeur du corps	35 mm
Dureté du Bandage (D)	90 Shore D

CHAPE

Matériau	Acier Inoxydable, lourd
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur	Acier Inoxydable
Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	91 mm
Diamètre d'encombrement	182 mm
Diamètre du dôme	75 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	105 mm
Largeur de plaque	85 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	77 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	60 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	77 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P62 HT W/O-DUSTG

EAN 4031582346688

Numéro de commande 00035365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

