

KAPPA

9682SFP160P63 CL67

EAN 4031582367041
Broj porudžbine 00838225

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●●

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●●●

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|--|
| Naziv proizvoda | Kappa |
| Tip | Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka |
| Standard | EN12533 - Tockoviza teske terete |
| Nosivost na 4 km/h | 540 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 450 kg |
| Statički Nosivost | 900 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 85 °C |
| Sveukupna visina | 205 mm |
| Ukupna širina | 116 mm |
| Ukupna težina | 4,325 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--|
| Materijal za telo | Čelik od limova, težak mekan |
| materijal omotaca | Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana |
| Nošenje | precizini kuglični lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Siva/ne-označavanje |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 160 mm |
| Širina omotac | 50 mm |
| Širina tela | 50 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 67 Šešelj A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---|
| Materijal | Gvožđe ili gvožđe kovano, teško |
| oblik viljuska | siroko, Ojacano |
| okretni lezaj | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajući |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 58 mm |
| okretni radijus | 140 mm |
| Otpor okretanju | 280 mm |
| | ✓ |
| Prečnik kupole | 111 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 135 mm |
| Širina ploče | 110 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Prečnik otvora ploče | 11 mm |

KAPPA

9682SFP160P63 CL67

EAN 4031582367041
Broj porudžbine 00838225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

