

# ALPHA

3478IEP100P63 CL50 OH125

EAN 4031582306392

Numéro de commande 00030864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●●●

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                             |
| Type                            | Roulette fixe                     |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 200 kg                            |
| Statique Capacité de charge     | 400 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                             |
| Hauteur                         | 125 mm                            |
| Largeur totale                  | 115 mm                            |
| Poids global                    | 0,989 kg                          |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps     | Aluminium                       |
|                       | souple                          |
| Bandage               | Pneu élastique, noir, vulcanisé |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Axe                   | Vissé avec écrou                |
| Couleur Roue          | Métallique                      |
| Pare-fils             | Sans protège-filet              |
| Diamètre              | 100 mm                          |
| Largeur du Bandage    | 40 mm                           |
| Largeur du corps      | 40 mm                           |
| Dureté du Bandage (A) | 68 Shore A                      |

## CHAPE

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Matériau    | Tôle d'acier, lourde |
| Forme Chape | Galbé                |
| Couleur     | Zingué bleu          |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 136 mm               |
| Largeur de plaque                     | 117 mm               |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 105 mm               |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# ALPHA

3478IEP100P63 CL50 OH125

EAN 4031582306392

Numéro de commande 00030864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

