

## ALPHA

3470ITP100P62

EAN 4031582303698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Alpha                        |
| Tip                            | Okretanje Tocak              |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 250 kg                       |
| Električni provod              | no                           |
| nerdjajući                     | no                           |
| Statički Nosivost              | 500 kg                       |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                        |
| Sveukupna visina               | 128 mm                       |
| Ukupna širina                  | 75 mm                        |
| Ukupna težina                  | 1.05 kg                      |

## KUCISTE

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, težak |
| oblik viljaska    | siroko              |
| okretni lezaj     | Dve lopte           |
| Boja              | plavo cinkovano     |
| ofset             | 40 mm               |
| okretni radijus   | 90 mm               |
| Otpor okretanju   | 180 mm              |
| Prečnik kupole    | 75 mm               |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | Aluminijum               |
| materijal omotaca          | Poliuretana, liveno      |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| osovina                    | Završena sa navrtkom     |
| Boja Tocak                 | Metalni                  |
| stitnici omotaca           | Bez stražara             |
| Prečnik                    | 100 mm                   |
| Širina omotac              | 40 mm                    |
| Širina tela                | 40 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D                 |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 105 mm            |
| Širina ploče                     | 80 mm             |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 77 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 60 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 77 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Prečnik otvora ploče             | 9 mm              |

# ALPHA

3470ITP100P62



EAN 4031582303698

Broj porudžbine 00030466  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

