



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

|        |             |
|--------|-------------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ● ○ |

핵심 속성

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 제품명            | Galea              |
| 하우징 유형         | 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터   |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg             |
| 전기 전도성         | 예                  |
| 스테인리스          | 아니요                |
| 정지 중 하중용량      | 200 kg             |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C             |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C              |
| 총높이            | 162 mm             |
| 전체 너비          | 65 mm              |
| 전체 체중          | 0.66 kg            |

하우징

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 주택 자재   | 폴리아미드           |
| Fork 외형 | 단힘              |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회        |
| 색상      | 실버 그레이(RAL7001) |
| 오프셋     | 40 mm           |
| 회전 반경   | 135 mm          |
| 회전 간섭   | 270 mm          |
| 돔 직경    | 59 mm           |

휠

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 차체 재질      | 폴리프로필렌, 전기 전도성    |
| 트레드 재질     | 열가소성 고무, 전기 전도성   |
| 베어링        | 플레인 베어링           |
| 트레드 색상     | 트래픽 회색 A(RAL7042) |
| 휠 색상       | 트래픽 회색 A(RAL7042) |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함          |
| 직경         | 125 mm            |
| 트레드 폭      | 30 mm             |
| 차축 홀 직경    | 0 mm              |
| 허브 길이      | 0 mm              |
| 차체 너비      | 30 mm             |
| 트레드의 경도(A) | 90 Shore A        |

피팅

|       |           |
|-------|-----------|
| 피팅 유형 | 고체 스템, 원형 |
| 볼트 직경 | 22 mm     |
| 볼트 길이 | 40 mm     |

## Product Drawings

