

LUMINA

6A23YOIO50B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556

Numero d'ordine 00073825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Lumina
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con freno intermittente
Elettricamente conduttivo	✓
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	59 mm
Larghezza complessiva	55 mm
Peso complessivo	0,128 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	8 mm
Larghezza corpo	8 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Zama / Alluminio
Forma della forcella	Supporto gemellato, chiuso
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Raggio di piroettamento	51 mm
Ingombro di piroettamento	102 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con anello di presa, con collare
Diametro perno	11 mm

LUMINA

6A23YOI050B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556

Numero d'ordine 00073825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

