

DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528

Numero d'ordine 00002304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	800 kg
Portata statica	1600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	1,006 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	20,1 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528

Numero d'ordine 00002304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

