

ELASTECH

IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Aluminium
Bandage	Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Métallique
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	49 mm
Largeur du corps de roue	40 mm
Dureté du bandage (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	0,52 kg

ELASTECH


IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675

Numéro de commande 00043125
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675

Numéro de commande 00043125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.