

STYLEA

5925UOI075P41-38x38 TFR

EAN 4031582385694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Stylea
Type	Roulette pivotante à blocage de roue
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	84 mm
Largeur totale	54 mm
Poids	0,18 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	87 mm
Diamètre d'encombrement	174 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	11 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

FIXATION

Type de fixation	Platine carrée
Longueur de la platine	38 mm
Largeur de la platine	38 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	28 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	28 mm
Diamètre des trous de la platine	4,4 mm