



ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	19.5 mm
Diamètre de l'alésage	6 mm
Longueur de moyeu	22.6 mm

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.03 kg