

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236

Numéro de commande 00063143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## CHAPE

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Déport                  | 46 mm   |
| Rayon d'encombrement    | 77.5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 155 mm  |
| Diamètre du dôme        | 86 mm   |

## ROUE

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre                 | 63 mm |
| Largeur du bandage       | 30 mm |
| Largeur du corps de roue | 30 mm |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Usure                     | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Nom du produit                  | Footmaster |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 550 kg     |
| Conducteur d'électricité        | no         |
| Inoxydable                      | no         |
| Capacité de charge statique     | 550 kg     |
| Plage de température (minimale) | -10 °C     |
| Plage de température (maximale) | 90 °C      |
| Hauteur                         | 102 mm     |
| Largeur totale                  | 86 mm      |
| Poids                           | 1.1 kg     |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236

Numéro de commande 00062142

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

