

# ALPHA STAINLESS

8470UOD160P63

EAN 4031582333077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ● ● |

## 核心属性

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 产品名称       | Alpha stainless |
| 外壳类型       | 万向脚轮            |
| 标准         | EN12532 - 运输器械  |
| 4 公里/小时的载重 | 400 kg          |
| 导电         | 否               |
| 不锈         | 是               |
| 静态载重       | 800 kg          |
| 温度范围（最低）   | -40 °C          |
| 最高温度范围     | 80 °C           |
| 总高         | 200 mm          |
| 总宽度        | 96 mm           |
| 总重量        | 1.94 kg         |

## 支架

|      |        |
|------|--------|
| 外壳材料 | 不锈钢，重型 |
| 支架形状 | 宽      |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色   | 不锈钢    |
| 偏移量  | 55 mm  |
| 旋转半径 | 135 mm |
| 转向干涉 | 270 mm |
| 圆顶直径 | 96 mm  |

## 轮子

|         |          |
|---------|----------|
| 轮体材料    | 聚酰胺      |
| 胎面材料    | 与轮子体相同   |
| 轴承      | 滚柱轴承，不锈钢 |
| 轴       | 用螺母拧紧    |
| 轮子颜色    | 天然白色     |
| 直径      | 160 mm   |
| 胎面宽度    | 40 mm    |
| 轮体宽度    | 40 mm    |
| 胎面硬度（D） | 75 岸 D   |

## 固定件

|           |        |
|-----------|--------|
| 固定件类型     | 矩形板    |
| 上板长       | 137 mm |
| 上板宽       | 105 mm |
| 上板孔长度（最小） | 75 mm  |
| 上板孔长度（最大） | 80 mm  |
| 上板孔宽度（最小） | 75 mm  |
| 上板孔宽度（最大） | 105 mm |
| 上板孔直径     | 11 mm  |

# ALPHA STAINLESS

8470UOD160P63

EAN 4031582333077

订单号 00038021

产品图纸



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

