INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R

EAN 4031582553161



L'image peut différer du produit d'origine

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Integral assist
Émission de CO2 (portée 3)	24.98
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Poids global	5.06 kg

CHAPE

Pivot	Roulement à billes de précision

ROUE

Matériau du corps	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Moteur Moyeu
Pare-fils	Garde-filet intégré
Diamètre	150 mm

RACCORD

Type de raccord	Tige avec Trou de came pour barres profilées, Version courte

Prix Red Dot Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH