INFORMACJE O PRODUKCIE

LINEA

5947UAC125P30-13 RAL9002

EAN 4031582352641



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●●●
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●●○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Linea
Typ	Kółko obrotowe z Blokada pełna
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	130 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Tak
Nośność statyczne	260 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	143 mm
Szerokość całkowita	82 mm
Waga całkowita	0,87 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor	Szary biały (RAL9002)
Wysięg	40 mm
Promień działania koła	129 mm
Zasięg działania koła	258 mm
Średnica kopuły	52 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Osłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	20 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień	13 mm

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5947UAC125P30-13 RAL9002

EAN 4031582352641

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Rysunki produktu



Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

© Copyright 2026 TENTE International GmbH