

DURATECH

MOP 150X50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022
Número de comanda 00801260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Poliamida, súper pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	30 mm
Longitud del cub	60 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipus de portador	6306

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ○ ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech
Tracidad de carga a 4 km/h	2520 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	2100 kg
Tracidad de carga estàtica	4200 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	1,446 kg

DURATECH

MOP 150X50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Número de comanda 00801260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

