

# ELASTECH

IEP 160X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319712

Número de comanda 00828339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

Material corporal	Alumini
	suau
Material de la banda de rodadura	Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	3.3.1 El negre de gel (similar RAL9005)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	160 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	25 mm
Longitud del cub	60 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	68 Shore A

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ● ●
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ●

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Elastech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	350 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	280 kg
Tracidad de carga estàtica	700 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Pes total	1,176 kg

# ELASTECH

IEP 160X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319712

Número de comanda 00828339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

