

## LUMINA

A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011

EAN 4031582342055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Lumina                              |
| Tip                            | Okreni Tocak sa isprekidana kocnica |
| Nosivost na 3 km/h             | 40 kg                               |
| Električni provod              | yes                                 |
| nerdjajuci                     | no                                  |
| Statički Nosivost              | 80 kg                               |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                              |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                               |
| Sveukupna visina               | 61 mm                               |
| Ukupna širina                  | 55 mm                               |
| Ukupna težina                  | 0.11 kg                             |

## KUCISTE

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Materijal kućišta | polipropilen                                         |
| oblik viljuska    | Kućište za dva Tocak , zatvoreno, sa kupolom kuciste |
| okretni lezaj     | stablo , okretanje                                   |
| Boja              | Grafitna crna (RAL9011)                              |
| ofset             | 20 mm                                                |
| okretni radijus   | 52 mm                                                |
| Otpor okretanju   | 104 mm                                               |
| Prečnik kupole    | 45 mm                                                |

## TOCAK

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen, električni provodnik            |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma, električna provodljivost |
| Nošenje                    | klizni lezaj sa caura cevi                    |
| osovina                    | Zaobilaženje                                  |
| Boja omotac                | Grafitna crna (RAL9011)                       |
| Boja Tocak                 | Grafitna crna (RAL9011)                       |
| stitnici omotaca           | Bez stražara                                  |
| Prečnik                    | 50 mm                                         |
| Širina omotac              | 8 mm                                          |
| dimenzija rupa osovina     | 0 mm                                          |
| dužina glavčine            | 0 mm                                          |
| Širina tela                | 8 mm                                          |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A                                     |

## PRILAGOĐAVANJE

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Tip uklapanja  | stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom |
| Prečnik stablo | 11 mm                                       |
| Dužina stablo  | 20 mm                                       |

# LUMINA

A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011

EAN 4031582342055

Broj porudžbine 00078141  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

