

## ALPHA STAINLESS

8470UFX100P62

EAN 4031582312614



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ● ● |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Alpha stainless                   |
| Tip                               | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 160 kg                            |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Nu                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 320 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                             |
| Înălțime totală                   | 128 mm                            |
| Lățime totală                     | 75 mm                             |
| Greutate totală                   | 0,8 kg                            |

## FURCA

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Materialul de construcție | Oțel Inoxidabil, greu |
| Formă Furcă               | Larg                  |
| Rulment pivotant          | Două curse de mingi   |
| Culoare                   | Oțel Inoxidabil       |
| Offset                    | 41 mm                 |
| Raza de pivotare          | 91 mm                 |
| Interferență pivotantă    | 182 mm                |
| Diametru cupolă           | 75 mm                 |

## ROATĂ

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tread hardness                          | moale                                       |
| Material pentru corp                    | Poliamidă                                   |
| Material al benzii de rulare            | Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie, Sigilat        |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță                        |
| Roată                                   | Gri argintiu (RAL7001)                      |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet                   |
| Diametru                                | 100 mm                                      |
| Benză de rulare                         | 34 mm                                       |
| Lățimea corpului                        | 34 mm                                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 63 Pe malul A                               |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 105 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 85 mm                 |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 77 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 60 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 77 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm                 |
| Diametru orificiu placă             | 9 mm                  |

# ALPHA STAINLESS

8470UFX100P62

EAN 4031582312614

Numărul de comandă 00035120  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

