



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Omikron
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	3840 kg
6 公里/小时的载重	3200 kg
静态载重	7680 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	470 mm
总重量	46.95 kg

轮子

轮体材料	钢板, 重型
胎面材料	聚氨酯, 铸造的
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	400 mm
胎面宽度	100 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A

支架

材料	铸铁或锻铁, 重
支架形状	直型

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	250 mm
上板宽	200 mm
上板孔长度 (最大)	210 mm
上板孔宽度 (最大)	160 mm
上板孔直径	17 mm

技术图纸

