

## GALEA

5070PJH125R05-22x40 TRP

EAN 4031582395006



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ● |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda                | Galea                     |
| Tip                            | Okretanje Tocak           |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                    |
| Električni provod              | no                        |
| nerdjajući                     | no                        |
| Statički Nosivost              | 200 kg                    |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                    |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                     |
| Sveukupna visina               | 162 mm                    |
| Ukupna širina                  | 66 mm                     |
| Ukupna težina                  | 0.64 kg                   |

## KUCISTE

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materijal kućišta | poliamid  |
| oblik viljuska    | Zatvoreno |
| okretni lezaj     | Dve lopte |
| ofset             | 40 mm     |
| okretni radijus   | 102.5 mm  |
| Otpor okretanju   | 205 mm    |
| Prečnik kupole    | 59 mm     |

## TOCAK

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen        |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma |
| Nošenje                    | klizni lezaj        |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard      |
| Prečnik                    | 125 mm              |
| Širina omotac              | 30 mm               |
| Teškoća gazaćeg omotac (A) | 87 Šora A           |

## PRILAGOĐAVANJE

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Tip uklapanja | stablo, okrugla |
| Prečnik sraf  | 22 mm           |
| Dužina sraf   | 40 mm           |

