

PURETECH

FVP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582365429

Numéro de commande 00836533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Noir profond (similaire au RAL9005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	80 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Largeur du corps de roue	80 mm
Dureté du bandage (A)	67 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	810 kg
Capacité de charge à 6 km/h	675 kg
Capacité de charge statique	1350 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	6,904 kg

PURETECH

FVP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582365429

Numéro de commande 00836533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

