

# AGILA

2477PJP075B10-11X31

EAN 4031582403787

Numărul de comandă 00028976



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Nume produs                       | Agila                                  |
| Tip                               | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive      |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 75 kg                                  |
| Capacitate de încărcare statică   | 150 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 103 mm                                 |
| Lățime totală                     | 43 mm                                  |
| Greutate totală                   | 0,338 kg                               |

## ROATĂ

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă               |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc termoplastic        |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Roată                                   | Gri argintiu (RAL7001)      |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 75 mm                       |
| Benză de rulare                         | 25 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 25 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A               |

## FURCA

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Material               | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă             | Larg                 |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi  |
| Culoare                | Pasivat în albastru  |
| Offset                 | 24 mm                |
| Raza de pivotare       | 80 mm                |
| Interferență pivotantă | 160 mm               |
| Diametru cupolă        | 43 mm                |

## RACORD

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Tip ajustare  | Tijă cu inel de prindere, cu colier |
| Diametru Tijă | 11 mm                               |
| Lungime Tijă  | 31 mm                               |

# AGILA

2477PJP075B10-11X31

EAN 4031582403787

Numărul de comandă 00028976



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

