

PURETECH

PVR 300X50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357

Номер на поръчката 00038262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на резбата | Плътна гума черен |
| Лагер | Ролков лагер |
| Цвят на Колело | Графитно черно (RAL9011) |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 300 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 20 mm |
| Дължина на центъра | 58 mm |
| Ширина на тялото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Puretech |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 250 kg |
| Статичен Товароносимост | 500 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Общо тегло | 2,821 kg |

PURETECH

PVR 300X50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357

Номер на поръчката 00038262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

