

# PURETECH

PVR 300X50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357

Номер на поръчката 00038262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Puretech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	250 kg
Статичен Товароносимост	500 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	2,821 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Плътна гума черен
Лагер	Ролков лагер
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	300 mm
Ширина на Резба	50 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	58 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг А

# PURETECH

PVR 300X50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357

Номер на поръчката 00038262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

