

# DURATECH

UOR200x50-Ø20 HL58

EAN 4031582442793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Rodamiento de rodillos
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	200 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	58 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	400 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	800 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-25 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0.95 kg

# DURATECH

UOR200x50-Ø20 HL58

EAN 4031582442793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

