INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# DURATECH

## UOR200x50-Ø20 HL58

EAN 4031582442793



La imagen puede diferir del producto original

### RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Rendimiento del rodillo | ●●●○○ |
| Ruido de movimiento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●●● |
| Resistencia a la corrosión | ●●●○○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Duratech |
| Tipo | Aro |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 400 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 800 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Peso total | 0.95 kg |

### ARO

| | |
|---|---|
| Material del cuerpo | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Idéntico con cuerpo de Aro |
| Cojinete | Rodamiento de rodillos |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 50 mm |
| Diámetro del agujero del Eje | 20 mm |
| Longitud del cubo | 58 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 75 Shore D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH

## UOR200x50-Ø20 HL58

EAN 4031582442793

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Planos del producto




© Copyright 2026 TENTE International GmbH