

# PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627

Bestelnummer 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak            | Massief rubber, zwart  |
| Lager                         | Glijlager              |
| Kleur Wiel                    | Grafietzwart (RAL9011) |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes        |
| Diameter                      | 80 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 35 mm                  |
| Asgatdiameter                 | 8,3 mm                 |
| Naaflengte                    | 46 mm                  |
| Breedte wielkern              | 35 mm                  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 90 Shore A             |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 39 Shore D             |

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Puretech                      |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 100 kg                        |
| Statisch Draagvermogen       | 200 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                         |
| Totaal gewicht               | 0,218 kg                      |

# PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627  
Bestelnummer 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

